

Čep hřídele
EAMB-24-9-15X21-16X20
Číslo dílu: 1344642

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	15 mm
Průměr upínání 2	16 mm
Velikost	80
Jmenovitá délka	21 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3.1 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	29 Nm
Hmotnost výrobku	72 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS