

Přísavka
VAS-15-1/8-SI-B
Číslo dílu: 1376604

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	1.2 mm
Jmenovitá světlost	3 mm
Průměr přísavky	15 mm
Objem přísavky	0.328 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-40 °C...200 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	8.5 N
Hmotnost výrobku	4 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Barva	průsvitná
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	VMQ (silikon)