

Volnoběžka
FLSR-25-L
Číslo dílu: 13778

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Směr otáčení	levý chod
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	4.95 Nm
Hmotnost výrobku	500 g
Materiál tělesa	Hliníkový odlitek
Materiál dutinky	cementační ocel
Materiál hřídele	Cementační ocel