

Přísavka
VASB-15-1/8-PUR-B
Číslo dílu: 1395671

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	5,6 mm
Jmenovitá světlost	3 mm
Průměr přísavky	15 mm
Objem přísavky	0,83 cm ³
Činný sací průměr	12,4 mm
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu
Provozní tlak	-0,095 MPa...0 MPa -0,95 bar...0 bar -13,775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0,07 MPa -0,7 bar -10,15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	8,5 N
Hmotnost výrobku	11 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Barva	modrá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	mosaz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	PUR