

Sada koncových desek NEV-3DA/DB-NPT

Číslo dílu: 13997

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	190 mm
Provozní tlak	0 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	šroubovací
Připojení pneumatiky 1	NPT1-11 1/2
Pneumatické připojení 3	NPT1-11 1/2
Připojení pneumatiky 5	NPT1-11 1/2