


Řadová připojovací deska NAV-1/4-NPT-1C

Číslo dílu: 13998

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	110 mm
Provozní tlak	16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Zzůsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Připojení řídícího tlaku 12	NPT1/8-27
Připojení řídícího tlaku vzduchu 14	NPT1/8-27
Pneumatické připojení 2	NPT1/4-18
Pneumatické připojení 4	NPT1/4-18