

Zásuvka MSSD-E

Číslo dílu: 14098

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	8 g
Elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, čtyřhranný tvar, 3 piny, tvar C
Elektrické připojení 2	šroubovací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...300 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	6 A
Kabelové šroubení	Pg7
Průměr kabelu	6 mm...8 mm
Průřez přívodních vodičů	0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3
Materiál tělesa	zesílený PA
Barva tělesa	černá
Materiál těsnění	NBR