

Kabel pro motor NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6

Číslo dílu: 1450738

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	9
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	6
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	6
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	6
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...72 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Stínění	ano
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	62 mm
Průměr kabelu	6.2 mm
Konstrukce kabelu	6 x 0,34 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.34 mm ²
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá