


Příruba motoru EAMF-A-38A-40G

Číslo dílu: 1460097

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	148 g
Kód rozhraní motoru In	40G
Kód rozhraní, skříň spojky	38A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS