


Příruba motoru
EAMF-A-44C-60G/H-S1
Číslo dílu: 1460105

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	300 g
Kód rozhraní motoru In	60G 60H
Kód rozhraní, skříň spojky	44C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS