

profilová lišta

SLZS-16- -

č. dílu: 150916

FESTO

celková délka lišty odpovídá 117 mm plus zdvih



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	drážka T pro čidla
max. délka profilu	2,800 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukce	lišta pro čidla
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 60 °C
typ upevnění	s průchozí dírou a šroubem
materiál profilu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál šroubů	vysoce legovaná ocel