

Jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/8-NPT-B

Číslo dílu: 151539

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Připojení pneumatiky 1	NPT1/8
Pneumatické připojení 2	NPT1/8
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.3 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C...60 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS