


Upínací modul EV-10/30-3

Číslo dílu: 151993

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	3 mm
Upínací plocha	10x30
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	jednočinn.
Provozní tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-20 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	20 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	M3
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál membrány	TPE-U(PU)