


# Přímočarý pohon DGO-40- -PPV-A-B

Číslo dílu: 15226

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                          | 10 mm...4000 mm                                          |
| Průměr pístu                                   | 40 mm                                                    |
| Tlumení                                        | nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách        |
| Montážní poloha                                | libovoln.                                                |
| Princip unášení                                | sílově uzavřeno (magnet)                                 |
| Snímání poloh                                  | pro přibližovací čidlo                                   |
| Provozní tlak                                  | 1.3 bar...7 bar                                          |
| Princip činnosti                               | dvojčinný                                                |
| Provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu         | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                           |
| Okolní teplota                                 | -20 °C...60 °C                                           |
| Délka tlumení                                  | 23 mm                                                    |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad       | 754 N                                                    |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed      | 754 N                                                    |
| Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu | 8 g                                                      |
| Základní hmotnost při zdvihu 0 mm              | 3920 g                                                   |
| Pneumatické připojení                          | G1/4                                                     |
| Materiál víka                                  | hliník                                                   |
| Materiál těsnění                               | NBR<br>TPE-U(PU)                                         |
| Materiál tělesa                                | silně legovaná ocel                                      |