

Vícenásobná zásuvka KDVF6-12

Číslo dílu: 152510

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	6 mm
Provozní tlak	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. počet připojení	12
Pneumatické připojení	PK-6
Barva	šedá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS