


Jednosměrný škrticí ventil GR-1/8X2-B

Číslo dílu: 152612

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	volitelně: montáž do panelu s průchozí dírou
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	205 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	190 l/min
Provozní tlak	0.5 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...60 °C
Jmenovitá světlost	3 mm
Hmotnost výrobku	54 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál dutinky	POM
Materiál seřizovacího šroubu	silně legovaná ocel
Materiál matice	tvárná slitina hliníku