

Úhlová řadová připojovací deska NAVW-1/4-NPT-1

Číslo dílu: 152792

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	110 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	esterový olej < 0,1mg/m ³ , podle ISO 8573-1:2010 [::-2]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídícího tlaku vzduchu 12/14	1/8 NPT
Připojení pomocného řídícího tlaku 12	NPT 1/8
Připojení pomocného řídícího tlaku 14	NPT 1/8
Připojení řídícího tlaku 12	NPT1/8
Připojení řídícího tlaku vzduchu 14	NPT1/8
Připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/4
Pneumatické připojení 4	NPT1/4
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku