

Volnoběžka
FLSR-16-R
Číslo dílu: 15280

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Směr otáčení	pravý chod
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	2.03 Nm
Hmotnost výrobku	350 g
Materiál tělesa	Hliníkový odlitek
Materiál dutinky	cementační ocel
Materiál hřídele	Cementační ocel