

# Zpětný ventil HA-1/4-QS-6

Číslo dílu: 153450

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | funkce zpětného odvětrání                                |
| Připojení pneumatiky 1                                   | R1/4                                                     |
| Pneumatické připojení 2                                  | QS-6                                                     |
| Způsob upevnění                                          | lze našroubovat                                          |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 302 l/min                                                |
| Provozní tlak                                            | -1 bar...10 bar                                          |
| Okolní teplota                                           | 0 °C...60 °C                                             |
| Materiál tělesa                                          | mosaz, poniklováno                                       |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]            |
| Min. diferenciální tlak otevření                         | 0.1 bar                                                  |
| Min. tlaková diference, sevření                          | 0.2 bar                                                  |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Hmotnost výrobku                                         | 23 g                                                     |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                         |