

Kulový kohout QH-QS-4-1/8

Číslo dílu: 153486

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2/2, bistabilní
Připojení pneumatiky 1	R1/8
Pneumatické připojení 2	QS-4
Druh ovládání	ruční
Způsob upevnění	lze našroubovat
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	235 l/min
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Provozní tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Materiál tělesa	PBTP
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Princip těsnění	měkké
Konstrukce	Kulový kohout
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	14 g
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS