

**Držák čidel**  
**DASI-Q11-40-A-SR**  
Číslo dílu: 1548054

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                   | 40                                                                       |
| Tvar                       | do drážky T                                                              |
| Pro ø pístu                | Ø 40                                                                     |
| Konstrukce                 | Lišta pro čidla                                                          |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Okolní teplota             | -10 °C...60 °C                                                           |
| Hmotnost výrobku           | 62 g                                                                     |
| Způsob upevnění            | upevněno do drážky T<br>s průchozí dírou a šroubem<br>s kameny do drážky |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál šroubů            | ocel<br>pozinkováno                                                      |