

Kyvná příruba SUA-63

Číslo dílu: 157325

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	63
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Hmotnost výrobku	531 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Tvárný legovaný hliník,
Materiál čepu	ocel, pozinkováno
Materiál dutinky	pružinová ocel
Materiál ložiska	plast
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno
Materiál pojistky	pružinová ocel
Materiál hřídele	ocel s ochranným povlakem