


# Připojovací kabel NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Číslo dílu: 1585795

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Délka ochranné hadice	15 m
Montážní poloha	libovoln.
Použití ve venkovním prostoru	místa použití chráněná před povětrnostními vlivy, třída C1, podle IEC 60654-1
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 100 % kondenzující
Stupeň krytí	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...60 °C
Elektrické připojení 1	konektor, přímý, 5 pinů
Elektrické připojení 2	volné konce, 5 vodičů
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Pneumatické připojení	pro hadici s vnějším Ø 8 mm pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Min. poloměr ohybu kabelu	100 mm
Konstrukce kabelu	5x 0,75 mm <sup>2</sup>
Hmotnost výrobku	3750 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ochranné hadice	PA
Materiál šroubení pro ochrannou hadici	PA
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál těsnění	TPE