


# Příruba motoru EAMF-A-77A-140A

Číslo dílu: 1593636

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1280 g
Kód rozhraní motoru In	140A
Kód rozhraní, skříň spojky	77A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS