

Zásobník na stlačený vzduch CRVZS-0.4

Číslo dílu: 160234

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Objem	0,4 l
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	AD 2000
Provozní tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	TSSACRN0H17477.5C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [---:--] dusík
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	-10 °C...100 °C
Okolní teplota	-10 °C...100 °C
Max. utahovací moment připojovacího závitu	23 Nm
Hmotnost výrobku	543 g
Způsob upevnění	upevňovací svorky
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál zásobníku na stlačený vzduch	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál upevňovacích svorek	silně legovaná ocel, nerezová