


## Sada pro více poloh DPVU-40

Číslo dílu: 161198

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Velikost                   | 40                                  |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                      |
| Okolní teplota             | -40 °C...150 °C                     |
| Hmotnost výrobku           | 155 g                               |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                    |
| Materiál příruby           | tvárná slitina hliníku              |
| Materiál šroubů            | ocel<br>pozinkováno                 |
| Materiál válcového kolíku  | ocel<br>pozinkováno                 |