

Úhlová zásuvka MPPE-3-B

Číslo dílu: 161839

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Četnost připojování	500
Způsob upevnění	s převlečnou maticí
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	65 g
Elektrické připojení	8 vodičů úhlová zásuvka pájecí
Rozsah provozního napětí, DC	60 V
Proudová zatížitelnost	5 A
Kabelové šroubení	Pg9
Přípustný průměr kabelu	6 mm...8 mm
Průřez přívodních vodičů	0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-30 °C...95 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	PA
Materiál nástrčných kontaktů	měď pocínované