

Ložiskový díl CRLNZG-63/80

Číslo dílu: 161876

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	63/80
Vychází z norem	ISO 15552
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	6 kN
Hmotnost výrobku	435 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál ložiska	plast