

Volnoběžka FLSM-12-L

Číslo dílu: 164229

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Směr otáčení	levý chod
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	1.2 Nm
Hmotnost výrobku	300 g
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál dutinky	cementační ocel
Materiál hřídele	Cementační ocel