

Volnoběžka
FLSM-16-R
Číslo dílu: 164235

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Směr otáčení	pravý chod
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	2.52 Nm
Hmotnost výrobku	450 g
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál dutinky	cementační ocel
Materiál hřídele	Cementační ocel