

Zarážkový válec STAF-80-30-P-A-R

Číslo dílu: 164886

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	30 mm
Průměr pístu	80 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	jednočinn. tažný
Konstrukce	píst Pístnice s kladkou
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	jednostranná pístnice
Pojištění proti pootočení / vedení	pístnice se zploštěním
Provozní tlak	1 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici	14600 N
Přípustná příčná síla při spínání	4500 N
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	G1/8
Materiál víka	hliník
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál kladky	ocel