

Připojovací blok CPE14-PRSG-2

Číslo dílu: 164965

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	2
Tlak na roztržení	3 MPa 16 bar 232 psi
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	950 g
Zzůsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou s montážní lištou
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA