

Plochý válec EZH-10/40-40-A-B

Číslo dílu: 164990

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	40 mm
Průměr pístu	22 mm ekvivalentní průměr
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Konstrukce	píst pravoúhlá pístnice
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Pojištění proti pootočení / vedení	hranatá pístnice / pohybová tyč
Provozní tlak	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	205 N
Teoretická min. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	18 N
Teoretická max. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	28 N
Hmotnost výrobku	242 g
Způsob upevnění	s příčnou dírou
Pneumatické připojení	G1/8
Materiál víka	hliník
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník
Materiál pístnice / pohybové tyče	zesílený PA