

Připojovací deska PAML-CP-90-HP3-G12

Číslo dílu: 1651541

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	90
Jmenovitá světlost DN	36
Řada	L
Provozní tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [---:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	770 g
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	Tvárný legovaný hliník,
Materiál těsnění	NBR
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel