

Těsnicí kroužek CRO-3/8

Číslo dílu: 165194

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Hmotnost výrobku	0.56 g
Pneumatické připojení	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVDF