

manometr MA-50-16-1/4-EN-CT

č. dílu: 165868

FESTO

se stupnicí v barech a psi.
výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [bar]	0 ... 16 bar
odpovídá normě	EN 837-1
jmenovitý rozměr manometru	50
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	neutrální kapaliny neutrální plyny žádná kyselina žádný acetylén
provozní tlak	0 ... 16 bar
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	2,5
stupeň krytí	IP43
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	G1/4
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
informace o materiálu závitové části	poniklováno mosaz
informace o materiálu pouzdra	ABS
informace o materiálu hledítka	PS
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	70 g