

Saně Mini SLS- 6-15-P-A

Číslo dílu: 170487

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	15 mm
Průměr pístu	6 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkách v kleci
Konstrukce	Vidlice píst Pístnice Koule - vedení klece Saně
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.008 Nm
Max. síla Fy	180 N
Max. síla Fz	180 N
Max. moment Mx	0.9 Nm
Max. moment My	0.9 Nm
Max. moment Mz	0.6 Nm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	13 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	17 N
Pohybující se hmotnost	32 g
Hmotnost výrobku	113 g
Alternativní připojení	viz výkres výrobku
Způsob upevnění	s průchozí dírou

Parametr	Hodnota
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	Tvárná hliníková slitina, eloxovaná
Materiál vedení	ocel
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel