


# Redukční ventil LR-1/8-D-7-MINI-NPT

Číslo dílu: 173646

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | Mini                                                           |
| Řada                                   | D                                                              |
| Provozní tlak                          | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                            |
| Rozsah regulace tlaku                  | 0.5 bar...7 bar                                                |
| Max. hystereze tlaku                   | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                 |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)       |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu       | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertní plyny   |
| Teplota média                          | -10 °C...60 °C                                                 |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                                 |
| Připojení pneumatiky 1                 | NPT1/8                                                         |
| Pneumatické připojení 2                | NPT1/8                                                         |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                               |