

Filtr
LF-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT
Číslo dílu: 173703

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Maxi
Řada	D
Montážní poloha	svisle
Jemnost filtru	5 µm
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Provozní tlak	2 bar...12 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	3600 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertní plyny
Teplota média	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Připojení pneumatiky 1	NPT3/4
Pneumatické připojení 2	NPT 3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádobky	PC