


Kyvná příruba SNCS-80

Číslo dílu: 174401

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	80
Vychází z norem	ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	6 kN
Hmotnost výrobku	557 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál ložiska kloubu	ocel PTFE
Materiál šroubů	ocel pozinkováno