


# Kyvná příruba SNCL-125

Číslo dílu: 174410

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Velikost                   | 125                                                                  |
| Vychází z norem            | ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                  |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                                                       |
| Okolní teplota             | -40 °C...90 °C                                                       |
| Hmotnost výrobku           | 1135 g                                                               |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                                                     |
| Materiál upevnění          | Hliníkový tlakový odlitek                                            |
| Materiál ložiska           | plast                                                                |
| Materiál šroubů            | ocel<br>pozinkováno                                                  |