

Zásuvka s kabelem KMEB-2-24-5-LED

Číslo dílu: 174845

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace spínací polohy	LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	400 g
Elektrické připojení	4 vodiče úhlová zásuvka Tvar C podle DIN EN 175301-803
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Délka kabelu	5 m
Průměr kabelu	6.2 mm
Konstrukce kabelu	3 x 0,75 mm ²
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Materiál tělesa	PA POM
Materiál nástrčných kontaktů	bronz