

Konektor SEA-M12-5GS-PG7

Číslo dílu: 175487

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101 EN 61984
Způsob upevnění	se závitovou dutinkou
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	21.5 g
Elektrické připojení	5 pinů tvar A kulatý konektor M12x1 přímý konektor / šroubovací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	60 V
Rozsah napájecího napětí AC	60 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Kabelové šroubení	Pg7
Přípustný průměr kabelu	4 mm...6 mm
Průřez přívodních vodičů	0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PBT
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	tlakový odlitek ze zinku poniklováno
Materiál nástřných kontaktů	mosaz bílý bronz, potaženo