


Rozbočovač
CQD-12/15/18/22
Číslo dílu: 177717

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	18.6 mm
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	1
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...7 bar
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...15 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	-25 °C...75 °C
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Jmenovitý utahovací moment	2.5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 10 %
Počet vývodů	4
Počet přívodů	1
Připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/2
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	POM