

Trubka z plastu
PQ-PA-12X1,5X3000
Číslo dílu: 177728

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	12 mm
Vnitřní Ø	9 mm
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...15 bar
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-25 °C...75 °C
Okolní teplota	-25 °C...75 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.051 kg/m
Barva	černá
Materiál hadice	PA