

Brzda DADL-EL-Q11-50

Číslo dílu: 1796637

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	50
Rozsah nastavení úhlu kyvu	62 stupeň...200 stupeň
Konstrukce	píst Pístnice
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1610 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středící dutinkou
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník tvrdě eloxovaný
Materiál víka skříně	hliník eloxováno
Materiál ložiska	plast
Materiál kotouče	hliník eloxováno
Materiál šroubů	ocel pozinkováno
Princip činnosti	jednočinn. tažný