


skládaná přísavka VASB-8-M5-PUR-CT

č. dílu: 183517

FESTO

s těsnicím kroužkem OL.
výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2 mm
průměr přísavky	8 mm
účinný průměr přísavky	5.5 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, měch 1,5násobný
provozní médium	atmosférický vzduch
okolní teplota	-20 ... 60 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	1.6 N
upevňovací závit	M5
upevnění přísavky	M5
připojení vakua	M5
tvrdost Shore	62
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu přísavky	TPE-U(PU)