

kruhový válec CRDG-1 1/4"- -P-A


č. dílu: 185392

FESTO

odolný korozi,
pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.4 ... 20 "
průměr pístu	1 1/4"
tlumení	pružné dorazy - kroužky/desky, oboustranné (P)
provozní tlak	0.6 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti proti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	415 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	483 N
připojení pneumatiky	NPT1/8-27
informace o materiálu víka	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel