

**Konektor
SEA-GS-M8**
Číslo dílu: 18696

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101 EN 61984
Způsob upevnění	se závitovou dutinkou
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	9 g
Elektrické připojení	3 piny M8x1 Přímý konektor / pájené připojení
Rozsah provozního napětí, DC	60 V
Rozsah napájecího napětí AC	60 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	3 A
Odolnost nárazům napětí	1,5 kV
Kabelové šroubení	Pg7
Přípustný průměr kabelu	3,5 mm...5 mm
Průřez přívodních vodičů	0,25 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	mosaz, poniklováno
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno