

Kabelový rozbočovač ASI-KVT-FK-S

Číslo dílu: 18797

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	7.2 g
Rozsah provozního napětí, DC	75 V
Rozsah napájecího napětí AC	60 V
Proudová zatížitelnost	3 A
Průřez přírodních vodičů	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-30 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	bronz